

## HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 12.7 mm, Zelená |
| Číslo objednávky | <a href="#">1563020000</a>                      |
| Typ              | HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118367812                                   |
| Množství         | 1 items   |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 1.2 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0472 inch |
| Šířka          | 20.9 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.8228 inch |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 644.16 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -55...105 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

|                               |              |                               |  |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| Typ tisku                     | prázdný      | Šířka                         | 20.9 mm  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C       | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C   |
| Barevný                       | Zelená       | Halogen                       | Ne   |
| Délka                         | 30000 mm     | Základní materiál             | Polyolefin   |
| Tištěné znaky                 | bez          | kompatibilní tiskárna         | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Rozsah provozní teploty       | -55...105 °C | Počet na roli                 | 1  |

## Označení vodičů a kabelů

|                                  |                        |                           |                    |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                          | Ne                     | Průřez vodiče, max.       | 35 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.              | 6 mm <sup>2</sup>      | Vnější prům. vodiče, max. | 12.7 mm            |
| Vnější prům. vodiče, min.        | 6.4 mm                 | Rychlost smršťování       | 2:1                |
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C                  | Vnější prům. vodiče       | 6.4 - 12.7 mm      |
| Průřez připojeného vodiče        | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |                           |                    |


## Důležitá poznámka

Informace o produktu Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**



## HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| Typ                 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Verze            |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1426210000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)          | 4050118228823              |                  |
| Množství            | 1 ST                       |                  |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | THM MMP EXT.RH             | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1302920000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118102307              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 30        | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357430000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160253              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednáací údaje

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |       |
| Množství         | 1 ST                       |       |