

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1568251505 |
| Typ | CLI C 1-3 GE/SW 1 CD |
| GTIN (EAN) | 4008190172138 |
| Množství | 500 items |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0.1181 inch |
| Šířka | 4.2 mm | Šířka (v palcích) | 0.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 0.08 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | |
| Orientace tisku | vodorovný | |
| Typ tisku | Standardně | |
| Metoda tisku | horká ražba | |
| Verze | CD | |
| Šířka | 4.2 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | |
| Barevný | Žlutá | |
| Halogen | Ano | |
| Základní materiál | PVC, měkké, bez kadmia | |
| Barva tisku | černá | |
| Tištěné znaky | Číslo | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Cívka |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Reel = Conductor and cable markers | |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | |
| Výtisk | 1 | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2.5 mm | Vnější prům. vodiče | 2.5 - 5 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 1.5 - 4 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Drawings



Podobné ilustraci

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Y | Verze |
| Číslo | 0572901697 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW P | Verze |
| Číslo | 0572901668 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Q | Verze |
| Číslo | 0572901670 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| Množství | 10 ST | |

0 - 9

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.



Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Verze |
| Číslo | 0572901515 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW T | Verze |
| Číslo | 0572901678 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| Množství | 10 ST | |

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Verze |
| Číslo | 0572901521 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW K | Verze |
| Číslo | 0572901658 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| Množství | 10 ST | |

Speciální znaky



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým největším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW - | Verze |
| Číslo | 0572901740 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým největším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW L | Verze |
| Číslo | 0572901660 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW F | Verze |
| Číslo | 0572901648 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW A | Verze |
| Číslo | 0572901638 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| Množství | 10 ST | |

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Verze |
| Číslo | 0572901524 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Verze |
| Číslo | 0572901509 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW O | Verze |
| Číslo | 0572901666 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 0 | Verze |
| Číslo objednávky | 0572901503 | CableLine, Montážní šablona |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW J | Verze |
| Číslo objednávky | 0572901656 | CableLine, Montážní šablona |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW S | Verze |
| Číslo objednávky | 0572901675 | CableLine, Montážní šablona |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Verze |
| Číslo | 0572901518 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Verze |
| Číslo | 0572901506 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW M | Verze |
| Číslo | 0572901662 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW E | Verze |
| Číslo | 0572901646 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW G | Verze |
| Číslo | 0572901650 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW H | Verze |
| Číslo | 0572901652 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| Množství | 10 ST | |

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Verze |
| Číslo | 0572901527 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| Množství | 10 ST | |

Speciální znaky



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW / | Verze |
| Číslo | 0572901743 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Verze |
| Číslo | 0572901512 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Verze |
| Číslo | 0572901530 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW N | Verze |
| Číslo | 0572901664 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW R | Verze |
| Číslo | 0572901672 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW C | Verze |
| Číslo | 0572901642 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW B | Verze |
| Číslo | 0572901640 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW D | Verze |
| Číslo | 0572901644 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| Množství | 10 ST | |

Různé



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 BL/WS - | Verze |
| Číslo | 0572901741 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| Množství | 10 ST | |

Trny jednotlivé



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým větším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Verze |
| Číslo | 0532100000 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| Množství | 20 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW I | Verze |
| Číslo | 0572901654 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| Množství | 10 ST | |

Speciální znaky



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW + | Verze |
| Číslo | 0572901738 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW ET | Verze |
| Číslo | 0572901745 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW U | Verze |
| Číslo | 0572901680 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW V | Verze |
| Číslo | 0572901682 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| Množství | 10 ST | |

Různé



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 RT/WS + | Verze |
| Číslo | 0572901739 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| Množství | 10 ST | |

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW X | Verze |
| Číslo | 0572901693 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| Množství | 10 ST | |

Speciální znaky



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW . | Verze |
| Číslo | 0572901749 | CableLine, Montážní šablona |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| Množství | 10 ST | |

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

CLI C 1-3 GE/SW 1 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Všeobecné objednáací údaje**

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW W | Verze |
| Číslo objednávky | 0572901684 | CableLine, Montážní šablona |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Z | Verze |
| Číslo objednávky | 0572901699 | CableLine, Montážní šablona |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| Množství | 10 ST | |