

CLI M 2-4 SW/WS 0 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, černá |
| Číslo objednávky | 1568301503 |
| Typ | CLI M 2-4 SW/WS 0 CD |
| GTIN (EAN) | 4008 190964894 |
| Množství | 500 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0.1575 inch |
| Šířka | 11.3 mm | Šířka (v palcích) | 0.4449 inch |
| Čistá hmotnost | 0.13 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 0 | |
| Orientace tisku | vodorovný | |
| Typ tisku | Standardně | |
| Metoda tisku | horká ražba | |
| Verze | CD | |
| Šířka | 11.3 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | |
| Barevný | černá | |
| Halogen | Ano | |
| Základní materiál | PVC, měkké, bez kadmia | |
| Barva tisku | Bílá | |
| Tištěné znaky | Čísła | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Cívka |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Reel = Conductor and cable markers | |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | |
| Výtisk | 0 | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 500 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 16 mm ² | Vnější prům. vodiče, max. | 317 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 10 mm | Vnější prům. vodiče | 10 - 317 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

CLI M 2-4 SW/WS 0 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držáky



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CLI MH 110 HSTR | Verze |
| Číslo | 0189400000 | CableLine, Příslušenství, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, černá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | CLI MH 70 HSTR | Verze |
| Číslo | 0524400000 | CableLine, Příslušenství, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, černá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| Množství | 100 ST | |