

VG 21-K68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Číslo objednávky | 1569020000 |
| Typ | VG 21-K68 |
| GTIN (EAN) | 4008190032234 |
| Množství | 25 items |

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 37 mm | Výška (v palcích) | 1.4567 inch |
| Délka | 48 mm | Délka (v palcích) | 1.8898 inch |
| Čistá hmotnost | 20.8 g | | |

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

| | | | |
|---|--|---|---------|
| Vnější průměr kabelu, max. | 18 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 13 mm |
| Stupeň krytí s GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Utahovací moment | 8 Nm |
| Silikon | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Stoupání závitu | 1.59 mm | Halogen | Ano |
| AF velikost 1 | 33 mm | Velikost AF | 33 mm |
| Stupeň krytí | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Kabelová průchodka | PG |
| Základní materiál | Polyamid 6 | Těsnění | CR |
| Vnější závit | PG 21 | Délka závitu | 11 mm |
| Utahovací moment uzavřené matice, max. | 6.00 Nm | Utahovací moment pojistné matice, min. | 3.00 Nm |
| Stupeň krytí (UL) | Type 4X | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 4.00 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 3.00 Nm | Utahovací moment uzavřené matice, min. | 5.00 Nm |
| Utahovací moment pojistné matice, max. | 4.00 Nm | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260 - BS 16 | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) | E-199260 - BS 16 |
| DEF Podmínky osvědčení | DNV, UL, cULus | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG 21-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU PG21-K GR | Verze |
| Číslo objednávky | 1698220000 | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4008190884758 | |
| Množství | 100 ST | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR PG21-NP | Verze |
| Číslo objednávky | 1719590000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 21, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190352851 | |
| Množství | 100 ST | |

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR PG21-PO | Verze |
| Číslo objednávky | 1719490000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 21, Polyetylén |
| GTIN (EAN) | 4008190352752 | |
| Množství | 100 ST | |