

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	1569050000
Typ	VG 42-K68
GTIN (EAN)	4008190178932
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG PG42-K67

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	53.5 mm	Výška (v palcích)	2.1063 inch
Délka	66.5 mm	Délka (v palcích)	2.6181 inch
Čistá hmotnost	86.4 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	38 mm	Vnější průměr kabelu, min.	30 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Utahovací moment	14 Nm
Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.59 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	60 mm	Velikost AF	60 mm
Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6	Těsnění	CR
Vnější závit	PG 42	Délka závitu	13 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	21.00 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	13.50 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	14.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	13.50 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	19.00 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max.	14.50 Nm		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BS 19	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BS 19
DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG42-K GR	Verze
Číslo objednávky	1698250000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 42, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190884789	
Množství	25 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG42-NP	Verze
Číslo objednávky	1719620000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352882	
Množství	10 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG42-PO	Verze
Číslo objednávky	1719520000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352783	
Množství	10 ST	