


**Obrázek výrobku**

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1600490000</a>
Typ	KLBUE 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1.0236 inch
Šířka	24 mm	Šířka (v palcích)	0.9449 inch
Čistá hmotnost	29.85 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.088 kg CO2 eq.

## Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Montážní deska		

## Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

## Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	20 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	25.00 mm
-----------------	----------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	26 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	20 mm
Průměr kabelu, min.	10 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	20 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice	Nosná lišta	Montážní deska
-------------------	----------	-------------	----------------

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 10-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přípojnice




Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo	<a href="#">0348900000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	25 M	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Číslo	<a href="#">1068700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo	<a href="#">1080100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo	<a href="#">1080200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo	<a href="#">1715970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ST	