

**Obrázek výrobku**

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru  
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou  
nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech  
důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofisti-  
kované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
Číslo objednávky	<a href="#">1604200000</a>
Typ	SSP WTL6/2
GTIN (EAN)	4008 190080532
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.4961 inch
Výška	15.2 mm	Výška (v palcích)	0.5984 inch
Šířka	5.4 mm	Šířka (v palcích)	0.2126 inch
Čistá hmotnost	0.4 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Různé

## Údaje materiálu

Barevný Oranžová

## Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 8.00 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		