



Podobné ilustraci

Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	WriteOn, Označení vodičů a kabelů, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, Bílá
Číslo objednávky	1609760000
Typ	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2.9921 inch
Čistá hmotnost	39 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Počet na list	60	Typ tisku	prázdný
Verze	Samolepicí	Šířka	76 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ano	Základní materiál	Vinylová fólie
Tištěné znaky	bez	Schválení podle UL 969	Ne
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	18 mm
Vnější prům. vodiče, min.	6 mm	Šířka textového pole	19.05 mm
Výška textového pole	25.4 mm	Vnější prům. vodiče	6 - 18 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 70 mm ²		

Důležitá poznámka

Informace o produktu 1 BAGPACK = 60 PIECES

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		