



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednací údaje

Verze	WriteOn, Označení vodičů a kabelů, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, Bílá
Číslo objednávky	1609770000
Typ	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	127 mm	Šířka (v palcích)	5 inch
Čistá hmotnost	33 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Typ tisku	prázdný	Verze	Samolepicí
Šířka	127 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Základní materiál	Vinylová fólie	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ne	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	150 mm ²
Průřez vodiče, min.	70 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	32.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm	Šířka textového pole	25.4 mm
Výška textového pole	25.4 mm	Vnější prům. vodiče	8 - 32.3 mm
Průřez připojeného vodiče	70 - 150 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		