



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí příchytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
Číslo objednávky	<a href="#">1610700000</a>
Typ	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1378 inch
Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1.6929 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	1.66 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.019 kg CO2 eq.	

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný		
Šířka	18 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Transparentní		
Základní materiál	Polypropylen		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C		
Aplikace/výrobce	Štítky na vodiče a kabely		

## Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	150 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm <sup>2</sup>

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Pro vázací pásy s šířkou do 8,4 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Nákresy

### Příklad použití

---



## Příslušenství

### ESO vkládací štítky



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 5 DIN A4 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1607710000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190206109	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 5 DIN A4 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1631350000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190206208	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 5 P DIN A4 WS	Verze
Číslo	<a href="#">1670370000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190430696	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 5 P DIN A4 GE	Verze
Číslo	<a href="#">1670380000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190430702	
Množství	10 ST	

### Prázdné



Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.  
ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30  
ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S  
ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM 18/43 nebo držáky na štítky SchT5  
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ELS 16/40 MC NE GE	Verze
Číslo	<a href="#">1045630000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779628	
Množství	40 ST	


**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

Typ	ELS 16/40 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1045620000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779611	
Množství	40 ST	

**ELS 16/40****ELS**

ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ELS 16/40 MM GE	Verze
Číslo	<a href="#">2005260000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389975	
Množství	2000 ST	
Typ	ELS 16/40 MM WS	Verze
Číslo	<a href="#">2005200000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390056	
Množství	2000 ST	