



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Centrální uzamykání na horní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	1611350000
Typ	HDC 24B AZO
GTIN (EAN)	4008190870805
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

Výška	29.3 mm	Výška (v palcích)	1.1535 inch
Šířka	58.5 mm	Šířka (v palcích)	2.3031 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	130 mm
Čistá hmotnost	108 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Vrtací olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Nafta
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Chladivo
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Voda
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	UV
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Ozón
	Chemická odolnost	Nestabilní

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65, v zapojeném stavu	EMC kryty	Ne
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel		

HDC 24B AZO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	130 mm	Kabelový vstup	Ne
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm
Celková délka pouzdra	120 mm	Výška pouzdra B	29 mm
Výška základny B1	5.3 mm		

Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	none
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému	Centrální uzamykání na horní straně	Design	Standardně
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	Ne
Typ	Bulkhead (průchodka)	Verze svorky	Středová uzamykací svorka
Těsnění	NBR	Barva (RAL)	RAL 7035
BG	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano


Důležitá poznámka

Informace o produktu	Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings



Accessories

Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 64D TSZO 1PG21G	Verze
Číslo	1663370000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Centrální uzamykání
objednávky		na horní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
GTIN (EAN)	4008190419899	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 64D TSZO 1PG29G	Verze
Číslo	1663390000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Centrální uzamykání
objednávky		na horní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
GTIN (EAN)	4008190419912	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 64D TSZO 1M40G	Verze
Číslo	1904690000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Centrální uzamykání
objednávky		na horní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40
GTIN (EAN)	4032248585281	
Množství	1 ST	