



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1611930000</a>
Typ	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008 19000225 1
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.4134 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	0.48 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Verze	otočné	
Šířka	7 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Terminal marker	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Aplikace/výrobce	Weidmueller	

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 5.00 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## Příslušenství

### STR průhledné proužky



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	STR 7 F.SCHT 7	Verze	
Číslo	<a href="#">0515300000</a>	Označení svorek, Ochranný kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentní	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190182175		
Množství	20 ST		

### ESO vkládací štítky



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1607720000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 30 x 6.3 mm, Bílá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206116		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Verze	
Číslo	<a href="#">1634780000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190273361		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Verze	
Číslo	<a href="#">1670400000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190430726		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1670390000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Bílá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190430719		
Množství	10 ST		