

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1631350000</a>
Typ	ESO 5 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190206208
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	16.5 mm	Šířka (v palcích)	0.6496 inch
Čistá hmotnost	10.6 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%


## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Počet na list	60	
Šířka	16.5 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Papír	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = Insert markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Nákresy**



## Příslušenství

### WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 18/43	Verze	
Číslo	<a href="#">1610700000</a>		
objednávky			WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
GTIN (EAN)	4008190204488		
Množství	50 ST		