



Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Tmavě béžová
Číslo objednávky	1631640003
Typ	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008190465292
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0.5118 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Délka	90 mm	Délka (v palcích)	3.5433 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	25.15 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně -0.002 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Verze	Držák štítku značení	
Šířka	58 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Tmavě béžová	
Halogen	Ne	
Délka	90 mm	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Doporučená odvětví	Stroje	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

Značky na přístroje

Průměr	0 mm	Halogen	Ne
--------	------	---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Příslušenství**Natural**

Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 360/4,5 NC	Verze
Číslo	1279000000	Kabelové vázací pásy, 4,5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190031459	
Množství	4000 ST	
Typ	CB 365/7,5 NC	Verze
Číslo	1279100000	Kabelové vázací pásy, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190104665	
Množství	1500 ST	