



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí příchytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
Číslo objednávky	1631910000
Typ	WKM 8/30
GTIN (EAN)	4008190206666
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1378 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	0.66 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.011 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	8 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Transparentní	
Základní materiál	Polypropylen	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Aplikace/výrobce	Štítky na vodiče a kabely	

Označení vodičů a kabelů

Průřez vodiče, max.	150 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm
Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm	Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm ²

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro vázací pásy s šířkou do 7,7 mm
----------------------	------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


Nákresy

Příklad použití



Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Číslo	1736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ST	

ESO vkládací štítky




Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Verze
Číslo	1607720000	Označení svorek, Vkládací značky, 30 x 6.3 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190206116	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Verze
Číslo	1670400000	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190430726	
Množství	10 ST	
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Verze
Číslo	1670390000	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190430719	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Verze
Číslo	1634780000	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190273361	
Množství	10 ST	

ELS 6/30




ELS

ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ELS 6/30 MM GE	Verze
Číslo	2010620000	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118397178	
Množství	3000 ST	
Typ	ELS 6/30 MM WS	Verze
Číslo	2009980000	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118396850	
Množství	3000 ST	

Prázdné



Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.
ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30
ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S
ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM 18/43 nebo držáky na štítky SchT5
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ELS 6/30 MC NE GE	Verze
Číslo	1045580000	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779482	
Množství	80 ST	

Příslušenství

Typ	ELS 6/30 MC NE WS	Verze
Číslo	1045570000	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779475	
Množství	80 ST	

ESO vkládací štítky



Všeobecné objednávací údaje

Typ	THM ESO 7 PA WS	Verze
Číslo	1339570000	Označení svorek, Vkládací značky, 30 x 6.3 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118144208	
Množství	1 ST	
Typ	THM ESO 7 PA GE	Verze
Číslo	1339580000	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118143799	
Množství	1 ST	