



## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Konektor samice pro montáž na DPS. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Číslo objednávky	<a href="#">1645930000</a>
Typ	BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190285272
Množství	120 items
Údaje výrobku	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
Balení	Box

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E60693

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.2 g
----------------	-------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Balení

Balení	Box	Délka VPE	350.00 mm
Šířka VPE	135.00 mm	Výška VPE	30.00 mm

### Parametry systému

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08	Typ připojení	Připojení desky
Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Rozteč v mm (P)	5.08 mm
Rozteč v palcích (P)	0.200 "	Výstupní tvarovka	90°
Počet pólů	3	Počet pájených kolíků na pól	2
Pájecí kolík, délka (l)	4.5 mm	Tolerance délky pájecích pinů	+0.1 / -0.3 mm
Rozměry pájecích pinů	0,4 x 1,00 mm	Průměr otvoru pájecího oka (D)	1.3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího oka (D)	+ 0,1 mm	L1 v mm	10.16 mm
L1 v palcích	0.400 "	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem hřbetu ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP20 zapojené	Stupeň krytí	IP20
Objemový odpor	≤5 mΩ	Může být kódováno	Ano
Cykly zapojování	25	Zásuvná síla / pól, max.	5 N
Tažná síla / pól, max.	5 N		

### Údaje o materiálu

Izolační materiál	PBT GF	Barevný	Oranžová
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 200	Odpor izolace	108 Ω
Moisture Level (MSL)		Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení	4...6 μm Sn hot-dip tinned	Struktura vrstev kontaktu konektoru	4...6 μm Sn hot-dip tinned
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

### Technické údaje

#### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	23 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	16 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	20 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	14 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	320 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 V	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 120 A

#### Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)	CSA	Č. osvědčení (CSA)	200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	15 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)	10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

#### Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)	UR	Č. osvědčení (UR)	E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)	15 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)	10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		


#### Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

#### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

### Obrázek výrobku



### Dimensional drawing



### Příklad použití



### Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokovací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokovací zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1545710000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,
objednávky		Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
Množství	50 ST	
Typ	BLZ/SL KO OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1573010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,
objednávky		Oranžová, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.00/90B




Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/03/90B 4.5SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1626220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190197520	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180B



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1627250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199760	mm², Box
Množství	108 ST	

### SL 5.08/135B



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmuller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/135B 4.5SN B...	Verze
Číslo	<a href="#">1635510000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190263942	pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180B



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180B SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1645240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190284459	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	108 ST	

### SLZF 5.08/90B



Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/90B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1673560000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení s kotevním svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190435271	
Množství	100 ST	

### SLZF 5.08/270B



Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou.  
Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/270B SN OR...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1706150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 270°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248198009	Box
Množství	100 ST	

### SLZF 5.08/180B




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou.  
Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/180B SN OR...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1710220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190319533	Box
Množství	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/03/180B SN BK...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1710450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190319762	Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/90B



Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1510410000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190477677	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...	Verze
Číslo	<a href="#">1510450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190292126	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální
Množství	100 ST	zelená, Box
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1510460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190054892	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...	Verze
Číslo	<a href="#">1510480000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190286477	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Modrá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90B 4.5SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1515010000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190114978	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1515060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190010126	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/180B




Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN B...	Verze
Číslo	<a href="#">1519610000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190294663	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN D...	Verze
Číslo	<a href="#">1519650000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190291327	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální
Množství	100 ST	zelená, Box
Typ	SL 5.08/03/180B 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1519660000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190110024	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	108 ST	Box
Typ	SL 5.08/03/180B 4.5SN B...	Verze
Číslo	<a href="#">1524210000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190139933	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180B 4.5SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1524260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190095444	pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

### SL 5.00/90B



Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1580870000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190008482	pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (!): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/135B




Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/135B 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1605540000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190097059	pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (!): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

### SLT 5.08B



Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/03/180B SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1611720000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190192600	
Množství	100 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLDV-THR 5.08/180F



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180F 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1828900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248335596	kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	44 ST	

### SLDV-THR 5.08/180FLF



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180FLF...	Verze
Číslo	<a href="#">1829020000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba / pájená příruba,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248335718	pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	44 ST	

### SLDV-THR 5.08/180F



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Protikus

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDV-THR 5.08/06/180F 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1828780000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248335466	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	44 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90F Box




Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90F 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1837640000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248347452	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Verze
Číslo	<a href="#">1838450000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248348510	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1840360000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248351107	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

### SLZF 5.08/180F




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1846940000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248363117	Box
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180FI



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180FI SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1846220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248362509	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	72 ST	

### SLZF 5.08/180FI



Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/180FI SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1846520000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248362820	Box
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180F



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180F SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1846370000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248362073	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	72 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775244001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248167791	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08/180LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Verze
Číslo	<a href="#">1776372001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248159154	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

### SL-SMaT 5.0xHC/90 Tape

Modulární konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v pásu, 1,5mm pájecí pin, optimalizováno pro automatickou instalaci a vhodné pro pájení přetavením Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMART 5.0XHC/03/90 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1812440000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248294022	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775242001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248157228	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

### SL-SMT 5.08/180LF Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Verze
Číslo	<a href="#">1776374001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248163496	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1797760000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248239764	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1797240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248238026	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMaT 5.0xHC/180 Tape

Modulární konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v pásu, 1,5mm pájecí pin, optimalizováno pro automatickou instalaci a vhodné pro pájení přetavením Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMART 5.0XHC/03/180 ...	Verze
Číslo	<a href="#">1812460000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248294046	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	270 ST	

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1780420000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165742	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	

## SL-SMT 5.08/180F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180F 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1820600000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248316564	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	72 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.00/90




Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/03/90 4.5SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1626000000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190197308	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SLS 5.08/180 SN




Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1627100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199616	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	120 ST	

### SLDF 5.08



Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1635750000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box
GTIN (EAN)	4008190264185	
Množství	48 ST	

### SLS 5.08/180 SN



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/03/180 SN BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1644930000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190284145	mm <sup>2</sup> , Box
Množství	120 ST	

### SLZF 5.08/90



Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/90 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1673100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení s kotevním svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190434809	
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLZF 5.08/180




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/03/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1709380000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190395896	Box
Množství	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/03/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1709610000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190318918	Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/90



Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1508110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190095086	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...	Verze
Číslo	<a href="#">1508150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190291761	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální zelená, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90 3.2SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1508160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190028879	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### Protikus

www.weidmueller.com

Typ	SL 5.08/03/90 4.5SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1512710000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190275860	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/90 4.5SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1512760000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190036089	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SL 5.08/180



Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1517310000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190192990	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN DK...	Verze
Číslo	<a href="#">1517350000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190111199	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální zelená, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1517360000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190057077	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180 4.5SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1521910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190177928	180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/03/180 4.5SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1521960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190090807	180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.00/90




Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/03/90 3.2SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1571140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4008190167202	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

### SLDF 5.08




Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1599140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box
GTIN (EAN)	4008190077853	
Množství	48 ST	

### SLD 5.08/90G



2-úrovňový konektor samec s rovnoběžným uspořádáním pinů. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08/06/90G 3.2SN O...	Verze
Číslo	<a href="#">1601800000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
GTIN (EAN)	4008190045876	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

### SLD 5.08/180G



2-úrovňový konektor samec s rovnoběžným uspořádáním pinů. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...	Verze
Číslo	<a href="#">1602400000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 6,
GTIN (EAN)	4008190076887	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

### SL 5.08/135



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/03/135 3.2SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1603070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4008190089412	135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SLT 5.08/180




Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/03/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1611570000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190192457	
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08/180 Box




Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 3....	Verze
Číslo	<a href="#">1837990000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248348053	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08/180G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 3...	Verze
Číslo	<a href="#">1838220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248348282	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90G Box




Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3....	Verze
Číslo	<a href="#">1780190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165513	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08/180G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775932001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248158928	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SL-SMT 5.08/180 Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1775572001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248157556	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1775014001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248167739	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90B Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90B 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1804270000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248265725	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Verze
Číslo	<a href="#">1774772001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248155705	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1775012001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248156030	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180G Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Verze
Číslo	<a href="#">1775934001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248160112	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...	Verze
Číslo	<a href="#">1779960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165285	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


## Protikus

www.weidmueller.com

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Verze
Číslo	<a href="#">1821170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
GTIN (EAN)	4032248319817	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

### SL-SMT 5.08/180 Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/03/180 1....	Verze
Číslo	<a href="#">1821110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 3,
GTIN (EAN)	4032248319756	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	