

**ZBW-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Číslo objednávky	<a href="#">1650700000</a>
Typ	ZBW-6
GTIN (EAN)	4008 190299378
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00

## ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Výška	147 mm	Výška (v palcích)	5.7874 inch
Šířka	27.76 mm	Šířka (v palcích)	1.0929 inch
Čistá hmotnost	17.6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-40 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Provozní nástroj

## Údaje materiálu

Základní materiál POM Barevný Oranžová  
 Klasifikace hořlavosti UL 94 HB

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		