



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36
Číslo objednávky	1651000000
Typ	HDC 48B TOLU 1PG36G
GTIN (EAN)	4008190299620
Množství	1 items

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	151 mm	Hloubka (v palcích)	5.9449 inch
Výška	94 mm	Výška (v palcích)	3.7008 inch
Šířka	90 mm	Šířka (v palcích)	3.5433 inch
Čistá hmotnost	724 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Vrtací olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Nafta
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Chladivo
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Petrolejový benzin
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Prémiový benzin
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Voda
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	UV
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Ozón
	Chemická odolnost	Nestabilní

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry

Kabelový vstup	se závitem	Šířka pouzdra C	90 mm
Celková délka pouzdra	132 mm	Výška pouzdra B	94 mm


Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	PG 36
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Útahovací moment	1.2 Nm	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Design pouzdra	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana	Design	Standardně
Instalační velikost	12	Kabelový vstup	se závitem
Typ	Zástrčka	Verze svorky	Koncová uzamykací svorka
Těsnění	bez těsnění	Vnitřní závit	PG 36
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	12
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabráňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 48B SLU 1PG29G	Verze
Číslo	1651100000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190299705	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 2PG29G	Verze
Číslo	1667560000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190424763	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SLU 2M40G	Verze
Číslo	1788360000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248205899	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SLU 2M32G	Verze
Číslo	1788370000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248205905	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 2M32G	Verze
Číslo	1788390000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248205929	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 1PG29G	Verze
Číslo	1799810000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248247035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 1M32G	Verze
Číslo	1904150000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248585700	
Množství	1 ST	

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC 48B SLU 1M32G	Verze
Číslo	1904190000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,
GTIN (EAN)	4032248585779	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 2M40G	Verze
Číslo	1983500000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,
GTIN (EAN)	4032248687787	Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 40
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B SDLU 2M50G	Verze
Číslo	1983510000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,
GTIN (EAN)	4032248687770	Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 50
Množství	1 ST	

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 48B ADLU	Verze
Číslo	1222900000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,
GTIN (EAN)	4008190138004	Standardně, s krytem
Množství	1 ST	
Typ	HDC 48B ALU	Verze
Číslo	1295600000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném
objednávky		stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,
GTIN (EAN)	4050118092066	Standardně, bez krytu
Množství	1 ST	