

**HDC-C-HD-BM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	<a href="#">1651610000</a>
Typ	HDC-C-HD-BM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190400286
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Průměr 3.5 mm Čistá hmotnost 0.59 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


## Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	1.6 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HD, HDD, HQ, MixMate
Objemový odpor	≤4 mΩ	Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Provedení povrchu	stříbrné
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Základní materiál	Slitina mědi	Řada	HD
Výrobní procesy	soustružené	Průřez připojeného vodiče	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Materiál kontaktů	Slitina mědi		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

# Nákresy



## HDC-C-HD-BM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	<a href="#">9018490000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	<a href="#">9205430000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ST	

### Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze
Číslo	<a href="#">1866730000</a>	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437054	
Množství	1 ST	

## HDC-C-HD-BM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Příslušenství

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 4/2 póly



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Také můžete použít osvědčené krimpovací kontakty HD a HX. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčené připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek. Počet pólů: 4/2 (+PE)  
Jmenovitý proud: 40/10 A  
Jmenovité napětí: 690 / 250 V  
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Verze
Číslo	<a href="#">1003160000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698158	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 4/2 MC	Verze
Číslo	<a href="#">1003170000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698165	
Množství	1 ST	