

HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	1651640000
Typ	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU
GTIN (EAN)	4008190400316
Množství	100 items

HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Průměr	3.2 mm	Čistá hmotnost	0.62 g
--------	--------	----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	1.6 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HD, HDD, HQ, MixMate
Objemový odpor	≤4 mΩ	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Provedení povrchu	zlato
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Základní materiál	Slitina mědi	Řada	HD
Výrobní procesy	soustružené	Průřez připojeného vodiče	0.75 - 1 mm ²
Materiál kontaktů	Slitina mědi		


Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Nákresy



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0.14 - 0.37 mm ²	AWG 26 - 22 Strm
0.50 mm ²	AWG 20 Strm
0.75 - 1.00 mm ²	AWG 18 Strm
1.50 mm ²	AWG 16 Strm
2.50 mm ²	AWG 14 Strm



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm ² , 4mm ² , W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9205430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm ² , 6mm ² , 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozeptávání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze
Číslo	1866730000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437054	
Množství	1 ST	

HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

4/2 póly



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Také můžete použít osvědčené krimpovací kontakty HD a HX. Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčené připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek. Počet pólů: 4/2 (+PE)
Jmenovitý proud: 40/10 A
Jmenovité napětí: 690 / 250 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Verze
Číslo	1003160000	HDC vložka, Zásuvka, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698158	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HQ 4/2 MC	Verze
Číslo	1003170000	HDC vložka, Zástrčný, 690 V, 40 A, Počet pólů: 6, Nalisované připojení, Instalační velikost: HQ
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248698165	
Množství	1 ST	