

Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16 |
| Číslo objednávky | 1654750000 |
| Typ | HDC 10B TSBO 1PG16G |
| GTIN (EAN) | 4008190407759 |
| Množství | 1 items |

HDC 10B TSBO 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
 UL File Number Search [Web UL](#)
 Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 52 mm | Výška (v palcích) | 2.0472 inch |
| Šířka | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 180.4 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

HDC 10B TSBO 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup | se závitem | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 73 mm | Výška pouzdra B | 52 mm |


Verze

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Velikost kabelových vstupů | PG 16 | Horní část/dolní část/víčko | horní část |
| Kryt | bez krytu | Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1 | Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na horní straně | Design | Standardně |
| Instalační velikost | 4 | Kabelový vstup | se závitem |
| Typ | Zástrčka | Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
| Těsnění | bez těsnění | Vnitřní závit | PG 16 |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 10B TSBO 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytrě navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 10B DMDQ 4B0 | Verze |
| Číslo | 1665250000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky | | stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na horní |
| GTIN (EAN) | 4008190421953 | straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Množství | 1 ST | |