

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1656650000</a>  |
| Typ              | HDC 40D TOBU 1PG29G   |
| GTIN (EAN)       | 4008190409661   |
| Množství         | 1 items   |

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
 UL File Number Search [Web UL](#)  
 Č. osvědčení (cURus) E92202

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 93.3 mm | Hloubka (v palcích) | 3.6732 inch |
| Výška          | 76 mm   | Výška (v palcích)   | 2.9921 inch |
| Šířka          | 57.8 mm | Šířka (v palcích)   | 2.2756 inch |
| Čistá hmotnost | 268 g   |                     |             |

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka             | Aceton             |
|                   | Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
|                   | Látka             | Vrtací olej        |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Nafta              |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Etylalkohol        |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Převodový olej     |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Hydraulický olej   |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Chladivo           |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Petrolejový benzin |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Pot                |
|                   | Chemická odolnost | Odolné             |
|                   | Látka             | Prémiový benzin    |
|                   | Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
| Látka             | Voda              |                    |
| Chemická odolnost | Odolné            |                    |
| Látka             | UV                |                    |
| Chemická odolnost | Nestabilní        |                    |
| Látka             | Ozón              |                    |
| Chemická odolnost | Nestabilní        |                    |

### Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry

|                       |            |                 |       |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup        | se závitem | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 93.3 mm    | Výška pouzdra B | 76 mm |


### Verze

|                                   |   |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Velikost kabelových vstupů        | PG 29                                     | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                |
| Kryt                              | bez krytu                                 | Počet kabelových vstupů nahoře | 1   |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0   | Design pouzdra                 | Kabelový vstup shora,<br>Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Boční uzamykací svorka na<br>dolní straně | Design                         | vysoký                                    |
| Instalační velikost               | 6   | Kabelový vstup                 | se závitem                                |
| Typ                               | Zástrčka                                  | Verze svorky                   | Boční uzamykací svorka                    |
| Těsnění                           | bez těsnění                               | Vnitřní závit                  | PG 29                                     |
| Barva (RAL)                       | RAL 7035                                  | BG                             | 6   |
| Vhodné pro systém ModuPlug®       | Ano                                       |                                |   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Nákresy**



## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B DMDQ 2QB           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1665270000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190421977              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B KBU 1PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1657270000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190410322              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1657310000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190410360              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 40D KBU 1M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787190000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32   |
| GTIN (EAN) | 4032248204533              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787200000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248204540              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG29G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1967670000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4032248670178              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 2M32G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2545510000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4050118558333              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2559890000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4050118676440              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M32G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2559900000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4050118673265              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B ABU                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1208600000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky |                            | Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none   |
| GTIN (EAN) | 4008190881351              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B ABU N              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2488590000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: none   |
| GTIN (EAN) | 4050118541526              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B SBU 1PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1656720000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4008190409739              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 2PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1656730000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4008190409746              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1656810000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4008190409821              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1656830000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4008190409845              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG29G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1656840000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 29  |
| GTIN (EAN) | 4008190409852              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787110000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32   |
| GTIN (EAN) | 4032248204458              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 40D SBU 2M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787120000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248204465              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 2M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1788240000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248205776              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1899980000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248520718              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1902970000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248592951              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1902990000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32   |
| GTIN (EAN) | 4032248592968              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 1M25G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2560740000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4050118673234              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G N       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2560770000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118893595              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 2M25G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2560930000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4050118673531              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 1PG21G N       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2560940000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118676716              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 16B SBU 2PG21G N       | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2560950000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118676921              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 40D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 40D SBU 2M25G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2561020000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118676914              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M32G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2561030000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118676464              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M32G N        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2561040000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: PG 21  |
| GTIN (EAN) | 4050118676457              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |