

## HDC 24B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1662410000</a>  |
| Typ              | HDC 24B TSLU 1PG29G   |
| GTIN (EAN)       | 4008190418939   |
| Množství         | 1 items   |

## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
 UL File Number Search [Web UL](#)  
 Č. osvědčení (cURus) E92202

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |             |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška          | 61 mm | Výška (v palcích) | 2.4016 inch |
| Šířka          | 46 mm | Šířka (v palcích) | 1.811 inch  |
| Čistá hmotnost | 265 g |                   |             |

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Látka             | Aceton             |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
| Látka             | Vrtací olej        |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Nafta              |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Etylalkohol        |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Převodový olej     |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Hydraulický olej   |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Chladiivo          |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Pot                |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | Prémiový benzin    |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné   |
| Látka             | Voda               |
| Chemická odolnost | Odolné             |
| Látka             | UV                 |
| Chemická odolnost | Nestabilní         |
| Látka             | Ozón               |
| Chemická odolnost | Nestabilní         |

### Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry

|                       |            |                 |       |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup        | se závitem | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 120 mm     | Výška pouzdra B | 63 mm |

### Verze

|                                   |   |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Velikost kabelových vstupů        | PG 29                                     | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                    |
| Kryt                              | bez krytu                                 | Počet kabelových vstupů nahoře | 0   |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1   | Design pouzdra                 | Kabelový vstup ze strany,<br>Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Koncová uzamykací svorka,<br>dolní strana | Design                         | Standardně                                    |
| Instalační velikost               | 8   | Kabelový vstup                 | se závitem                                    |
| Typ                               | Zástrčka                                  | Verze svorky                   | Koncová uzamykací svorka                      |
| Těsnění                           | bez těsnění                               | Vnitřní závit                  | PG 29   |
| Barva (RAL)                       | RAL 7035                                  | BG                             | 8   |
| Vhodné pro systém ModuPlug®       | Ne  |                                |   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Nákresy**



## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 24B SDLU 2PG21G        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1214500000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190153021              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24B SLU 2PG21G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1662720000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21           |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190419240              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SDLU 2PG29G        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1663040000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190419561              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SLU 2M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1786900000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32                |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204144              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SLU 2M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1786910000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25                |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204151              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SDLU 2M32G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1786940000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204182              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SDLU 2M25G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1786950000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248204199              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 24B SLU 2M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787880000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248205325              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24B SDLU 2M25G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1787900000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248205349              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24B SDLU 1M25G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1901480000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248521364              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 24B SLU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1901560000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana,         |
| objednávky |                            | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248521395              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SDLU 1M25G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1904430000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248585106              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SDLU 1M32G         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1904440000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32   |
| GTIN (EAN) | 4032248585212              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SLU 1M25G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1904480000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 25   |
| GTIN (EAN) | 4032248585090              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC 64D SLU 1M32G          | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1904490000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, |
| objednávky |                            | Velikost kabelových vstupů: M 32   |
| GTIN (EAN) | 4032248585618              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 24B ALU                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1213900000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none           |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190176303              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC 24B ADLU               | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1214300000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190083090              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 24B KLU 1M25G          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1968340000</a> | HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248689378              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## HDC 24B TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VG 29-MS68                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1569120000</a> | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění,   |
| objednávky |                            | rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar |
| GTIN (EAN) | 4008190176419              | (30 min.), Mosaz poniklovaná                                       |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | VG 29-K68                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1569030000</a> | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,   |
| objednávky |                            | rovný, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,       |
| GTIN (EAN) | 4008190142872              | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                           |
| Množství   | 20 ST                      |  |