



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt horní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1665270000 |
| Typ | HDC 16B DMDQ 2QB |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E92202 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 93.3 mm | Hloubka (v palcích) | 3.6732 inch |
| Výška | 18 mm | Výška (v palcích) | 0.7087 inch |
| Šířka | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 142 g | | |

Teploty

| | |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

Technické údaje**Rozměry**

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup | Pro kryty | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 93.3 mm | Výška pouzdra B | 18 mm |


Verze

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Velikost kabelových vstupů | none | Horní část/dolní část/víčko | Kryt |
| Kryt | s krytem | Počet kabelových vstupů ze strany | 0 |
| Design pouzdra | Kryt horní části pouzdra | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 6 |
| Kabelový vstup | Pro kryty | Typ | Kryt |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Těsnění | NBR |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 16B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16B TSBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1656480000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409494 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TSBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1656520000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409531 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TSBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1656540000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409555 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TSBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1787000000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204243 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TSBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1787010000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204250 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 16B TSBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1788180000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205714 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 16B TSBU 1M40G | Verze |
| Číslo | 1809620000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248284979 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 16B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 40D TSBU 1M40G | Verze |
| Číslo | 1904800000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248521852 | |
| Množství | 1 ST | |

Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 40D TOBU 2M25 | Verze |
| Číslo | 1208380000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248100248 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 16B TOBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1656590000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409609 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TOBU 1PG21G | Verze |
| Číslo | 1656630000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409647 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TOBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1656650000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190409661 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TOBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1787060000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204304 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 40D TOBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1787070000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248204410 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 16B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 16B TOBU 1M25G | Verze |
| Číslo | 1788210000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248205745 | |
| Množství | 1 ST | |

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 16B DODQ 4B0 | Verze |
| Číslo | 1665260000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190421960 | |
| Množství | 1 ST | |