



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 9, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1666740000 |
| Typ | HDC 48A ALU |
| GTIN (EAN) | 4008190423858 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E92202 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| Výška | 38 mm | Výška (v palcích) | 1.4961 inch |
| Šířka | 120 mm | Šířka (v palcích) | 4.7244 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 65 mm | Rozměr při montáži - šířka | 110 mm |
| Čistá hmotnost | 256 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|-------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 110 mm | Kabelový vstup | Ne |
| Šířka pouzdra C | 82.5 mm | Šířka základny C1 | 89 mm |
| Celková délka pouzdra | 94 mm | Výška pouzdra B | 40 mm |
| Výška základny B1 | 7 mm | | |

Verze

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | none | Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
| Kryt | bez krytu | Utahovací moment | 2 Nm |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0 | Design pouzdra | Přepážkový kryt |
| Design zajišťovacího systému | Koncová uzamykací svorka, dolní strana | Design | Standardně |
| Instalační velikost | 9 | Kabelový vstup | Ne |
| Typ | Bulkhead (průchodka) | Verze svorky | Koncová uzamykací svorka |
| Těsnění | NBR | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 9 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |


Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



Příslušenství

Kryt, vstup kabelu na horní straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 48A TOLU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1666730000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 9, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190423841 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 48A TOLU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1788560000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 9, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248206094 | |
| Množství | 1 ST | |

Kryt, vstup kabelu na straně



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 48A TSLU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1666710000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 9, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190448127 | |
| Množství | 1 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 48A TSLU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1788550000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 9, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky | | stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací |
| GTIN (EAN) | 4032248206087 | svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| Množství | 1 ST | |