

HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytrě navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| Číslo objednávky | 1666840000 |
| Typ | HDC 32B TSBU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190424046 |
| Množství | 1 items |

HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
 UL File Number Search [Web UL](#)
 Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 94 mm | Hloubka (v palcích) | 3.7008 inch |
| Výška | 79 mm | Výška (v palcích) | 3.1102 inch |
| Šířka | 97 mm | Šířka (v palcích) | 3.8189 inch |
| Rozměr při montáži - výška | 79 mm | Čistá hmotnost | 381 g |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Látka | Aceton |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| | Látka | Vrtací olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Nafta |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Etylalkohol |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Převodový olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Hydraulický olej |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Chladivo |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Petrolejový benzin |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Pot |
| | Chemická odolnost | Odolné |
| | Látka | Prémiový benzin |
| | Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda | |
| Chemická odolnost | Odolné | |
| Látka | UV | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |
| Látka | Ozón | |
| Chemická odolnost | Nestabilní | |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|---------|
| Kabelový vstup | se závitem | Šířka pouzdra C | 82.5 mm |
| Celková délka pouzdra | 94 mm | Výška pouzdra B | 79 mm |


Verze

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | PG 29 | Horní část/dolní část/víčko | horní část |
| Kryt | bez krytu | Utahovací moment | 2 Nm |
| Počet kabelových vstupů nahoře | 0 | Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
| Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 10 |
| Kabelový vstup | se závitem | Typ | Zástrčka |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Těsnění | bez těsnění |
| Vnitřní závit | PG 29 | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 10 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt základny



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC 32B SBU 1M32G | Verze |
| Číslo | 1902600000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585625 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 32B SBU 2PG29G | Verze |
| Číslo | 1666920000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190424121 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 32B SBU 2M32G | Verze |
| Číslo | 1788460000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248205998 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 32B SBU 1PG36G | Verze |
| Číslo | 1902610000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36 |
| GTIN (EAN) | 4032248585632 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 32B SBU 2PG36G | Verze |
| Číslo | 1902640000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36 |
| GTIN (EAN) | 4032248585649 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přepážkový kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC 32B ABU | Verze |
| Číslo | 1217800000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně |
| GTIN (EAN) | 4008190148393 | |
| Množství | 1 ST | |

Spojovací kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC 32B KBU 1M40G | Verze |
| Číslo | 1902730000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4032248585670 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 32B KBU 1PG29G | Verze |
| Číslo | 1902740000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4032248585687 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC 32B TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC 32B KBU 1PG36G | Verze |
| Číslo | 1902750000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 10, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky | | stavu, Kryt spojky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| GTIN (EAN) | 4032248585694 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 36 |
| Množství | 1 ST | |