

ZBW 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



ZBW 1 166962



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Číslo objednávky	1669620000
Typ	ZBW 1
GTIN (EAN)	4008190429126
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Výška	147 mm	Výška (v palcích)	5.7874 inch
Šířka	27.76 mm	Šířka (v palcích)	1.0929 inch
Čistá hmotnost	14.96 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-40 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Provozní nástroj

Údaje materiálu

Základní materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	--------------	---------------------------------------	----

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		