

Obrázek výrobku



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Číslo objednávky	1669630000
Typ	ZBWW
GTIN (EAN)	4008190429119
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Výška	140.18 mm	Výška (v palcích)	5.5189 inch
Šířka	27.76 mm	Šířka (v palcích)	1.0929 inch
Čistá hmotnost	17.44 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-40 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Provozní nástroj

Údaje materiálu

Základní materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		