

**Obrázek výrobku**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Číslo objednávky	<a href="#">1669630000</a>
Typ	ZBWW
GTIN (EAN)	4008190429119
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.75 mm	Hloubka (v palcích)	0.935 inch
Výška	140.18 mm	Výška (v palcích)	5.5189 inch
Šířka	27.76 mm	Šířka (v palcích)	1.0929 inch
Čistá hmotnost	17.44 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-40 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	Provozní nástroj
-------	------------------

## Údaje materiálu

Základní materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

## Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		