

Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Bílá
Číslo objednávky	1670390000
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430719
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	6.3 mm	Šířka (v palcích)	0.248 inch
Čistá hmotnost	11.35 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Počet na list	240	
Šířka	6.3 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = Insert markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Nákresy



Příslušenství

WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 8/30	Verze	
Číslo	1631910000		WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206666		
Množství	50 ST		