



Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, černá
Číslo objednávky	1675130001
Typ	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Množství	40 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0.5118 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1.2205 inch
Délka	90 mm	Délka (v palcích)	3.5433 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	11.48 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně -0.001 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Barva materiálu podle kódu odporu	0
Verze	Držák štítku značení
Šířka	31 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	černá
Halogen	Ne
Délka	90 mm
Základní materiál	Polyamid 66
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Doporučená odvětví	Stroje
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C

Značky na přístroje

Průměr	0 mm	Halogen	Ne
--------	------	---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Příslušenství

Natural



Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 360/4,5 NC	Verze
Číslo	1279000000	Kabelové vázací pásy, 4.5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190031459	
Množství	4000 ST	
Typ	CB 365/7,5 NC	Verze
Číslo	1279100000	Kabelové vázací pásy, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190104665	
Množství	1500 ST	