



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, Šedá
Číslo objednávky	<a href="#">1675130002</a>
Typ	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
Množství	40 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0.5118 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3.5433 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1.2205 inch
Délka	27 mm	Délka (v palcích)	1.063 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	11.8 g

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	-0.001 kg CO2 eq.	

## Obecné údaje

Lepidlo	Oboustranná lepicí páska		
Barva materiálu podle kódu odporu	8		
Verze	Držák štítku značení		
Šířka	31 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Šedá		
Halogen	Ne		
Délka	27 mm		
Základní materiál	Polyamid 66		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Doporučená odvětví	Stroje		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		

## Značky na přístroje

Průměr 0 mm Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Příslušenství****Natural**

Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CB 360/4,5 NC	Verze
Číslo	<a href="#">1279000000</a>	Kabelové vázací pásy, 4.5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190031459	
Množství	4000 ST	
Typ	CB 365/7,5 NC	Verze
Číslo	<a href="#">1279100000</a>	Kabelové vázací pásy, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190104665	
Množství	1500 ST	