



Systém ConCept nabízí flexibilní a všestranné moduly. V závislosti na aplikaci si můžete vybrat z široké škály modulů na základě vašich požadavků. Moduly se liší podle elektrických specifikací a metod drátového připojení. Lze vytvořit jakýkoliv počet kombinací s neustále rostoucím počtem modulů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1682090000
Typ	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	9.68 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
------------------------------	-----	---------	-------

Rozměry

Celková délka základny	34 mm	Výška, samice	11.4 mm
------------------------	-------	---------------	---------

Všeobecné údaje

Počet pólů	3	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	5,00 mΩ	Barevný	černá
Odpor izolace	1011 Ω	Typ	Zásuvka
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	630 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Nalisované připojení
------------------	----------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 7	Objemový odpor	5,00 mΩ
Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Příslušenství**Nástroj na vyjímání modulů**

Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-M0D	Verze
Číslo objednávky	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	