



System ConCept nabízí flexibilní a všestranné moduly. V závislosti na aplikaci si můžete vybrat z široké škály modulů na základě vašich požadavků. Moduly se liší podle elektrických specifikací a metod drátového připojení. Lze vytvořit jakýkoliv počet kombinací s neustále rostoucím počtem modulů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1682160000
Typ	HDC-CM-20SCG
GTIN (EAN)	4008190473891
Množství	10 items

HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	5.5 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
------------------------------	-----	---------	-------

Rozměry

Celková délka základny	34 mm	Výška konektoru samce	11.4 mm
------------------------	-------	-----------------------	---------

Všeobecné údaje

Počet pólů	20	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≤4 mΩ	Barevný	černá
Odpor izolace	1012 Ω	Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Základní materiál	Slitina mědi	Řada	ConCept modul
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	100 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	1.5 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	4 A	Neobsahuje halogeny	false
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Nalisované připojení
------------------	----------------------

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 20	Objemový odpor	≤4 mΩ
Průřez vodiče, max.	0.52 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.08 mm ²
Základní materiál	Slitina mědi		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Lisované



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	Verze
Číslo	1682420000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 20, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 0.2, děrované, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190859930	
Množství	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	Verze
Číslo	1682430000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 20, Zásuvka, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 0.2, děrované, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190859954	
Množství	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	Verze
Číslo	1682440000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 20, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 0.52, děrované, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190859947	
Množství	500 ST	
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	Verze
Číslo	1682450000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 20, Zásuvka, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 0.52, děrované, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190859961	
Množství	500 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 20	Verze
Číslo	1866740000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437061	
Množství	1 ST	