



Rámy modulárního ConCept systému umožňují připojení ConCept modulů. Tyto rámy jsou určeny pro velikosti 3, 4, 6 a 8. Mohou tak být umístěny do skříní odpovídajících rozměrů.

Kapacita ráků se pohybuje v rozmezí 2 až 7 modulů. To umožňuje uživateli sestavit si vlastní připojení konektorů. Základní verze se skládá z robustních jednoduchých modulových ráků, které jsou uživateli k dispozici z polykarbonátu nebo zinku.

Rámy jsou navzájem kompatibilní pouze tehdy, když jsou vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejnou velikost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám
Číslo objednávky	1682200000
Typ	HDC-CR10-3S
GTIN (EAN)	4008190473938
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2.5197 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	43.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

ConCept Pneumatický modul

Barevný	černá
---------	-------

Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	64 mm
Výška konektoru samce	35 mm		

Všeobecné údaje

Instalační velikost	4	Barevný	černá
Typ	Zástrčka	Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ConCept rám	Neobsahuje halogeny	false
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano	BG	4

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	1.5 Nm
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	1.2 Nm		

Verze

Instalační velikost	4	Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
BG	4		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-M0D	Verze
Číslo	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008390000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008330000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008400000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008340000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056293	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PZ1	Verze
Číslo	9008900000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266685	
Množství	1 ST	
Typ	SDK PZ1	Verze
Číslo	9008530000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056521	
Množství	1 ST	