



Rámy modulárního ConCept systému umožňují připojení ConCept modulů. Tyto rámy jsou určeny pro velikosti 3, 4, 6 a 8. Mohou tak být umístěny do skříní odpovídajících rozměrů.

Kapacita ráků se pohybuje v rozmezí 2 až 7 modulů. To umožňuje uživateli sestavit si vlastní připojení konektorů. Základní verze se skládá z robustních jednoduchých modulových ráků, které jsou uživateli k dispozici z polykarbonátu nebo zinku.

Rámy jsou navzájem kompatibilní pouze tehdy, když jsou vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejnou velikost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Verze            | Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám |
| Číslo objednávky | <a href="#">1682210000</a>                  |
| Typ              | HDC-CR10-3B                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190473945                               |
| Množství         | 5 items                                     |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |             |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 64 mm | Hloubka (v palcích) | 2.5197 inch |
| Výška          | 35 mm | Výška (v palcích)   | 1.378 inch  |
| Šířka          | 34 mm | Šířka (v palcích)   | 1.3386 inch |
| Čistá hmotnost | 38 g  |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |

## ConCept Pneumatický modul

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | černá |
|---------|-------|

## Rozměry

|               |       |                        |       |
|---------------|-------|------------------------|-------|
| Šířka         | 34 mm | Celková délka základny | 64 mm |
| Výška, samice | 35 mm |                        |       |

## Všeobecné údaje

|                     |                                        |                                            |             |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Utahovací moment    | 0.5 Nm                                 | Instalační velikost                        | 4           |
| Barevný             | černá                                  | Utahovací moment, max., zemní<br>připojení | 1.5 Nm      |
| Typ                 | Zásuvka                                | Utahovací moment, min., zemní<br>připojení | 1.2 Nm      |
| Základní materiál   | Polyamid, vyztužený<br>skelnými vlákny | Řada                                       | ConCept rám |
| Neobsahuje halogeny | false                                  | Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2       | Ano         |
| BG                  | 4                                      |                                            |             |

## Připojení datové, uzemnění

|                                            |                    |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| Typ připojení PE                           | Šroubové připojení | Utahovací moment, max., zemní<br>připojení | 1.5 Nm |
| Utahovací moment, min., zemní<br>připojení | 1.2 Nm             |                                            |        |

## Verze

|                     |   |                   |                                        |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------------------|
| Instalační velikost | 4 | Základní materiál | Polyamid, vyztužený<br>skelnými vlákny |
| BG                  | 4 |                   |                                        |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Příslušenství

### Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typ        | HDC-DW-M0D                 | Verze                                       |
| Číslo      | <a href="#">1688200000</a> | Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu |
| objednávky |                            |                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                                             |
| Množství   | 1 ST                       |                                             |

### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008390000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDIS 0.8X4.0X100           | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008400000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDS 0.8X4.0X100            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008340000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

## Příslušenství

### Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDIK PZ1                   | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008900000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDK PZ1                    | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008530000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |