Datový list

HDC-CR16-5B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rámy modulárního ConCept systému umožňují připojení ConCept modulů. Tyto rámy jsou určeny pro velikosti 3, 4, 6 a 8. Mohou tak být umístěny do skříní odpovídajících rozměrů.
Kapacita rámů se pohybuje v rozmezí 2 až 7 modulů. To umožňuje uživateli sestavit si vlastní připojení konektorů.
Základní verze se skládá z robustních jednodílných modulových rámů, které jsou uživateli k dispozici z polykarbonátu nebo zinku.
Rámy jsou navzájem kompatibilní pouze tehdy, když jsou vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejnou velikost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept rám
Číslo objednávky	1682230000
Typ	HDC-CR16-5B
GTIN (EAN)	4008190473969
Množství	5 items

Datový list

HDC-CR16-5B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	84.5 mm	Hloubka (v palcích)	3.3268 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	40.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

ConCept Pneumatický modul

Barevný	černá

Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	84.5 mm
Výška, samice	35 mm		

Všeobecné údaje

Utahovací moment	0.5 Nm	Instalační velikost	6
Barevný	černá	Utahovací moment, max., zemnící připojení	1.5 Nm
Typ	Zásuvka	Utahovací moment, min., zemnící připojení	1.2 Nm
Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny	Řada	ConCept rám
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano
BG	6		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemnící připojení	1.5 Nm
Utahovací moment, min., zemnící připojení	1.2 Nm		

Verze

Instalační velikost	6	Základní materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
BG	6		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-M0D	Verze
Číslo objednávky	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	9008390000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	9008330000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo objednávky	9008400000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo objednávky	9008340000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056293	
Množství	1 ST	

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PZ1	Verze
Číslo objednávky	9008900000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266685	
Množství	1 ST	

Typ	SDK PZ1	Verze
Číslo objednávky	9008530000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056521	
Množství	1 ST	