


HDC-C-M3-BM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 3, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	1682270000
Typ	HDC-C-M3-BM4.0AG
GTIN (EAN)	4008190474003
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Průměr	6.1 mm	Čistá hmotnost	2.9 g
--------	--------	----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	3.6 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	CM 3
Objemový odpor	≤1 mΩ	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Provedení povrchu	stříbrné
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zásuvka
Základní materiál	Slitina mědi	Výrobní procesy	soustružené
Průřez připojeného vodiče	4 - 4 mm ²	Materiál kontaktů	Slitina mědi


Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Nákresy



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9205430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ST	
Typ	CTX CM 3.6	Verze
Číslo	9018480000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm²,
objednávky		10mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884581	
Množství	1 ST	
Typ	CTIN CM 3.6	Verze
Číslo	9205440000	Nástroj k nalisování kontaktů, 1.5mm², 10mm², 4-drážkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4032248734146	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Verze
Číslo	1866710000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437030	
Množství	1 ST	