

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 20, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 0.52, děrované, Slitina mědi
Číslo objednávky	1682440000
Typ	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859947
Množství	500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.23 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø	1 mm	Délka odizolování, jmenovité připojení	2.5 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	CM 20
Objemový odpor	≤5 mΩ	Průřez vodiče, max.	0.52 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.2 mm ²	Provedení povrchu	zlato
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Základní materiál	Slitina mědi	Výrobní procesy	děrované
Průřez připojeného vodiče	0.2 - 0.52 mm ²	Materiál kontaktů	Slitina mědi

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



Příslušenství**Plochý šroubovák**

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo objednávky	9008330000	Šroubovák, Šroubovák	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Množství	1 ST		