

TABPACK 38X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

TabPack se skládá z čistých štítků v praktickém formátu pro značení v terénu fixem nebo kuličkovým perem.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Označení přístrojů, Značky na přístroje, 11 x 38 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1686150000 |
| Typ | TABPACK 38X11 M. RAND |
| GTIN (EAN) | 4008190492458 |
| Množství | 1 items |

TABPACK 38X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.08 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0031 inch |
| Výška | 11 mm | Výška (v palcích) | 0.4331 inch |
| Šířka | 38 mm | Šířka (v palcích) | 1.4961 inch |
| Čistá hmotnost | 27.28 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -29...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Lepidlo | Permanentní akrylový kopolymer | | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | | |
| Počet na list | 22 | | |
| Verze | Samolepicí | | |
| Šířka | 38 mm | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -29 °C | | |
| Barevný | Žlutá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | Tkanina potažená pryskyřicí | | |
| Tištěné znaky | bez | | |
| Počet štítků v balení | 220 | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | List se štítky | |
| | Počet kombinací v balení | 10 | |
| | Počet značek na kombinaci | 22 | |
| Schválení podle UL 969 | Ne | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Label sheet = 22 Device markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -29...80 °C | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |