



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů. Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 9 x 15 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1686160000</a>
Typ	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
Množství	25 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0.3543 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0.5906 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -29...93 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	310		
Verze	Samolepicí		
Šířka	15 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	93 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	7750		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	25	
	Počet značek na kombinaci	310	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 310 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C		
Výtisk	Nula		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**

