



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů. Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 11 x 19 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1686170000</a>
Typ	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
Množství	25 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0.4331 inch
Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0.748 inch
Čistá hmotnost	8.62 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -29...93 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Počet na list	200	
Verze	Samolepicí	
Šířka	19 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	93 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	5000	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	25
	Počet značek na kombinaci	200
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 200 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C	
Výtisk	Nula	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**

