



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů. Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 11 x 28 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1686190000
Typ	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0.4331 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1.1024 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -29...93 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	125		
Verze	Samolepicí		
Šířka	28 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	93 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	3125		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	25	
	Počet značek na kombinaci	125	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 125 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C		
Výtisk	Nula		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

