



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů. Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 22 x 56 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1686210000
Typ	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008 190492649
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	56 mm	Šířka (v palcích)	2.2047 inch
Čistá hmotnost	11.24 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -29...93 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Počet na list	24	
Verze	Samolepicí	
Šířka	56 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	93 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	600	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	25
	Počet značek na kombinaci	24
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 24 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C	
Výtisk	Nula	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

