

## PAGETAB 60/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

PageTab jsou tkaninové štítky v podobě listů. Kromě varianty 8 x 20 mají všechny štítky černý okraj.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 35 x 60 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1686220000</a>
Typ	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008 190492656
Množství	25 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	8.88 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -29...93 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Počet na list	16	
Verze	Samolepicí	
Šířka	60 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	93 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	400	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	25
	Počet značek na kombinaci	16
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 16 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...93 °C	
Výtisk	Nula	

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**

