



Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

### Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 22 x 56 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1686421687</a>
Typ	LM MT300 56/22 GE
GTIN (EAN)	4008190494100
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0.8661 inch
Šířka	56 mm	Šířka (v palcích)	2.2047 inch
Čistá hmotnost	11.7 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	36		
Metoda tisku	Laserový tisk		
Verze	Samolepicí		
Šířka	56 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC		
Tištěné znaky	bez		
Počet štítků v balení	360		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	36	
Schválení podle UL 969	Ano		
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 36 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C		

## Značky na přístroje

Halogen Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**

