

LM MT300 60/36 SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 36 x 60 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1686430001
Typ	LM MT300 60/36 SI
GTIN (EAN)	4008190494124
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	11.5 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Počet na list	21	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Verze	Samolepicí	
Šířka	60 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	210	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	21
Schválení podle UL 969	Ano	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 21 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

