


LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 297 x 210 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1686440001
Typ	LM MT300 210/297 SI
GTIN (EAN)	4008190494162
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	297 mm	Výška (v palcích)	11.6929 inch
Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8.2677 inch
Čistá hmotnost	12.3 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Počet na list	1	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Verze	Samolepicí	
Šířka	210 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	10	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	1
Schválení podle UL 969	Ano	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 1 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

