


**VARIOCUT GESCHNITTEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Polyesterová fólie pro dodatečnou ochranu povrchu a otisk našich značkovačů zařízení, předřezaná na základě požadavku zákazníka.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Označení přístrojů, Značky na přístroje, 297 x 210 mm, Transparentní |
| Číslo objednávky | <a href="#">1689800000</a>   |
| Typ              | VARIOCUT GESCHNITTEN   |
| GTIN (EAN)       | 4008 19086 1063  |
| Množství         | 10 items   |

## VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch  |
| Výška          | 297 mm | Výška (v palcích)   | 11.6929 inch |
| Šířka          | 210 mm | Šířka (v palcích)   | 8.2677 inch  |
| Čistá hmotnost | 13 g   |                     |              |

## Teploty

|                         |              |                   |      |
|-------------------------|--------------|-------------------|------|
| Rozsah provozní teploty | -40...135 °C | Teplota instalace | +5°C |
|-------------------------|--------------|-------------------|------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |         |                               |                           |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|
| Lepidlo                       | Akrylát | Verze                         | Samolepicí                |
| Šířka                         | 210 mm  | Rozsah provozní teploty, max. | 135 °C                    |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C  | Barevný                       | Transparentní             |
| Halogen                       | Ne      | Základní materiál             | Polyester, bez obsahu PVC |
| Tištěné znaky                 | bez     | Rozsah provozní teploty       | -40...135 °C              |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |