

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 7, 2.8 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	<a href="#">1694070000</a>
Typ	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	2.8 mm	Výška (v palcích)	0.1102 inch
Čistá hmotnost	1.4 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Všeobecné informace

Vnější průměr	17.33 mm	Stoupání závitu	1.27 mm
Halogen	Ne	AF velikost 1	15 mm
Tloušťka	2.80 mm	Kabelová průchodka	PG 7
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Vnější závit	PG 7
Vnitřní závit	PG 7	Délka závitu	2.8 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

